

## Scheda tecnica dati


### Cavo di interconnessione

Cod. art.: 50155266

KDS 05 U-M12-4A-M12-4A-P1-020

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Schemi elettrici
- Accessori



La figura può variare



## Dati tecnici

## Dati di base

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Applicazione | Resistenza alle sostanze chimiche |
|--------------|-----------------------------------|

## Collegamento

## Collegamento 1

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12                  |
| Tipo                        | female               |
| Numero di poli              | 4 poli               |
| Codifica                    | Codifica A           |
| Modello                     | Assiale              |
| Connettore circolare, LED   | No                   |

## Collegamento 2

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12                  |
| Tipo                        | male                 |
| Numero di poli              | 4 poli               |
| Codifica                    | Codifica A           |
| Modello                     | Assiale              |

## Proprietà del cavo

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Numero di conduttori          | 4 pezzo(i)               |
| AWG                           | 22                       |
| Colore della guaina           | Nero                     |
| Schermato                     | No                       |
| Senza silicone                | Sì                       |
| Modello di cavo               | Cavo di interconnessione |
| Diametro del cavo (esterno)   | 4,7 mm                   |
| Lunghezza cavo                | 2.000 mm                 |
| Materiale della guaina        | PUR                      |
| Isolamento del conduttore     | PP                       |
| Idoneità per catena portacavi | No                       |

**Caratteristiche della guaina esterna** Senza CFC, cadmio, silicone e piombo, buone proprietà per la lavorazione a macchina

**Resistenza della guaina esterna** Buona resistenza alle sostanze chimiche, all'olio e alla benzina, con ritardo di propagazione della fiamma secondo UL 1581 VW1 / CSA FT1

## Dati meccanici

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Apertura della chiave | 13 mm |
| Peso netto            | 103 g |

## Comando e visualizzazione

## Certificazioni

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Grado di protezione | IP 67   |
|                     | IP 65   |
| Omologazioni        | c UL US |
| Numero file UL      | E366145 |

## Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279201 |
| ECLASS 8.0               | 27279218 |
| ECLASS 9.0               | 27060311 |
| ECLASS 10.0              | 27060311 |
| ECLASS 11.0              | 27060311 |
| ECLASS 12.0              | 27060311 |
| ECLASS 13.0              | 27060311 |
| ECLASS 14.0              | 27060311 |
| ECLASS 15.0              | 27060311 |
| ECLASS 16.0              | 27060311 |
| ETIM 5.0                 | EC001855 |
| ETIM 6.0                 | EC001855 |
| ETIM 7.0                 | EC001855 |
| ETIM 8.0                 | EC001855 |
| ETIM 9.0                 | EC001855 |
| ETIM 10.0                | EC001855 |

## Collegamento elettrico

## Collegamento 1

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12                  |
| Tipo                        | female               |
| Numero di poli              | 4 poli               |
| Codifica                    | Codifica A           |
| Modello                     | Assiale              |
| Connettore circolare, LED   | No                   |


## Collegamento elettrico

### Collegamento 2

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12                  |
| Tipo                        | male                 |
| Numero di poli              | 4 poli               |
| Codifica                    | Codifica A           |
| Modello                     | Assiale              |

## Schemi elettrici

### Schema di cablaggio



## Accessori

### Generalità

|                                                                                    | Cod. art. | Designazione  | Articolo | Descrizione                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50132266  | TT-Set 0,6-13 | Attrezzo | Tipo: Chiave dinamometrica<br>Apertura della chiave: 13 mm<br>Momento torcente: 0,6 N·m<br>Materiale: Plastica, Acciaio inox<br>Temperatura ambiente: -40 ... 120 °C |

### Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.