

## Karta danych technicznych


### Kabel adaptera

Nr art.: 425044

ECO-SD-Set

#### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



## Dane techniczne

## Dane podstawowe

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Przeznaczony dla | Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa SOLID-2 / SOLID-2E |
|------------------|-------------------------------------------------------------|

## Przylącze

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>Przylącze 1</b>             |                 |
| Rodzaj przylącza               | Wtyczki okrągłe |
| <b>Przylącze 2</b>             |                 |
| Rodzaj przylącza               | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu                 | M12             |
| Typ                            | female          |
| Liczba pinów                   | 5 -pin          |
| Kodowanie                      | Z kodowaniem A  |
| <b>Właściwości przewodu</b>    |                 |
| Liczba żył                     | 8 Piece(s)      |
| Ekranowane                     | Tak             |
| Wersja przewodu                | Kabel łączący   |
| Średnica przewodu (zewnętrzna) | 5,6 mm          |
| Długość przewodu               | 400 mm          |
| Materiał płaszczu              | PUR             |

## Dane mechaniczne

|            |      |
|------------|------|
| Masa netto | 94 g |
|------------|------|

## Klasyfikacja


|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4        | 27069190 |
| ECLASS 8.0          | 27069190 |
| ECLASS 9.0          | 27069190 |
| ECLASS 10.0         | 27060313 |
| ECLASS 11.0         | 27060313 |
| ECLASS 12.0         | 27060313 |
| ECLASS 13.0         | 27060313 |
| ECLASS 14.0         | 27060313 |
| ECLASS 15.0         | 27060313 |
| ECLASS 16.0         | 27060313 |
| ETIM 5.0            | EC001855 |
| ETIM 6.0            | EC001855 |
| ETIM 7.0            | EC001855 |
| ETIM 8.0            | EC001855 |
| ETIM 9.0            | EC001855 |
| ETIM 10.0           | EC001855 |
| UNSPSC 26.08        | 26121600 |

## Przylącze elektryczne

## Przylącze 1

|                            |                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj przylącza           | Wtyczki okrągłe                                                                             |
| Rozmiar gwintu             | M12                                                                                         |
| Typ                        | male                                                                                        |
| Materiał korpusu rękojeści | PUR                                                                                         |
| Liczba pinów               | 8 -pin                                                                                      |
| Kodowanie                  | Z kodowaniem A                                                                              |
| Blokada                    | Połączenie śrubowe, odlew cynkowy niklowany, zalecany moment obrotowy 0,6 Nm, samoblokujące |

| Pin | Obsadzenie pinów | Kolor żyły |
|-----|------------------|------------|
| 1   | +24 V            | brązowy    |
| 2   | FE/SHIELD        | szary      |
| 3   | 0 V              | niebieski  |
| 4   | Test             | czarny     |
| 5   | n.c.             | -          |
| 6   | n.c.             | -          |
| 7   | n.c.             | -          |
| 8   | n.c.             | -          |



## Przylącze 2

|                            |                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj przylącza           | Wtyczki okrągłe                                                                             |
| Rozmiar gwintu             | M12                                                                                         |
| Typ                        | female                                                                                      |
| Materiał korpusu rękojeści | PUR                                                                                         |
| Liczba pinów               | 5 -pin                                                                                      |
| Kodowanie                  | Z kodowaniem A                                                                              |
| Blokada                    | Połączenie śrubowe, odlew cynkowy niklowany, zalecany moment obrotowy 0,6 Nm, samoblokujące |

## Przylącze elektryczne

# Leuze

| Pin | Obsadzenie pinów | Kolor żyły |
|-----|------------------|------------|
| 1   | +24 V            | brązowy    |
| 2   | n.c.             | -          |
| 3   | 0 V              | niebieski  |
| 4   | Test             | czarny     |
| 5   | FE/SHIELD        | szary      |

