

Fiche technique

Câble de liaison

Art. n°: 50135340

KB 900-500-MA 921-MA200i

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique




Figure pouvant varier



Caractéristiques techniques

Données de base

Adapté pour	Lecteurs de codes à barres, série BCL 900i
	MA 21
	Unités modulaires de branchement MA 2xxi

Connexion

Connexion 1

Type de connexion	Sub-D
Connecteur rond, LED	Non
Type	Prise femelle
Nombre de pôles	25 pôles
Modèle	Axiale

Connexion 2

Type de connexion	JST ZHR
Nombre de pôles	6 pôles

Propriétés du câble

Nombre de brins	17 pièce(s)
Couleur de la gaine	Noir
Blindé	Oui
Modèle de câble	Câble de liaison
Longueur de câble	500 mm
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement	Non

Données mécaniques

Poids net	69 g
-----------	------

Commande et affichage

Classification

Numéro de tarif douanier	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Raccordement électrique

Connexion 1

Type de connexion	Sub-D
Connecteur rond, LED	Non
Type	Prise femelle
Nombre de pôles	25 pôles
Modèle	Axiale

Connexion 2

Type de connexion	JST ZHR
Nombre de pôles	6 pôles