

## Fiche technique

### Bande à codes à barres

Art. n°: 50149335

BCT G40 H25 L005

#### Contenu

- Caractéristiques techniques



Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données de base

Adapté pour	Système de positionnement à codes à barres, série BPS 300i
-------------	--

### Données mécaniques

Dimensions (H x L)	25 mm x 5.000 mm
Taille du quadrillage	40 mm
Poids net	34 g
Propriétés mécaniques	Anti-rayures Partiellement résistant aux produits chimiques Résistant à l'essuyage Résistant à l'humidité Résistant partiellement aux UV
Colle	Colle acrylate
Puissance adhésive	0,035 mm
Procédé de fabrication	Impression numérique
Stabilité chimique (à 23 °C pendant 24 h)	Gazole Huile de transformateur White-spirit
Durcissement	24 h
Revêtement protecteur	Polypropylène laminé transparent

### Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-29 ... 93 °C
Température de traitement	0 ... 45 °C
Température de traitement recommandée	10 ... 25 °C
Résistance	Brouillard salin (150 h/5 %) Humidité de l'air Lumière UV
Nature du sol	Lisse Propre Sans gras Sec

### Classification

Numéro de tarif douanier	90178010
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27280192
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ECLASS 13.0	27280192
ECLASS 14.0	27280192
ECLASS 15.0	27280192
ECLASS 16.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015