

Hoja técnica

Cable de conexión

Código: 50114946

K-D MODU-5P-2m-PVC

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica

La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

| | |
|------------|----------------------------------|
| Aplicación | Resistente a sustancias químicas |
|------------|----------------------------------|

Datos eléctricos

Datos de potencia

| | |
|--------------------|------------|
| Tensión de trabajo | 30 V CA/CC |
|--------------------|------------|

Conexión

Conexión 1

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Tipo de conexión | AMP |
| Conector redondo, LED | No |
| Número de polos | 5 polos |
| Versión | Acodado |
| Tipo | Conector hembra |

Propiedades de cable

| | |
|---------------------------------|----------|
| Apantallado | No |
| Longitud de cable | 2.000 mm |
| Material de cubierta | PVC |
| Aptitud para cadena de arrastre | No |

Clasificación

| | |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |

Conexión eléctrica

Conexión 1

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Tipo de conexión | AMP |
| Conector redondo, LED | No |
| Número de polos | 5 polos |
| Versión | Acodado |
| Tipo | Conector hembra |