


Scheda tecnica dati
Cappa di copertura
Cod. art.: 50149116
AC IVS 1048-DIFFUS

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

Tipo	Diffusore
Idoneo per	IVS 1000i & DCR 1000i

Dati ottici

Lunghezza d'onda	635 nm
Trasmissione	90 %
Angolo d'incidenza (AOI)	0 ... 15 °
Avviso	La cappa di copertura non può essere utilizzata con le lenti Lens-S-M12-4F4 e Lens-S-M12-4F8. Senza cappa di copertura il sensore ha un grado di protezione IP40.

Dati meccanici

Forma costruttiva	anello
Spessore	1 mm
Diametro esterno	17 mm
Peso netto	10 g
Colore dell'alloggiamento	Rosso
Materiale	PC (pellicola ottica)
	PMMA (coprilente)

Classificazione

Voce tariffaria doganale	90022000
ECLASS 5.1.4	27310203
ECLASS 8.0	27310203
ECLASS 9.0	27310203
ECLASS 10.0	27273603
ECLASS 11.0	27273603
ECLASS 12.0	27273603
ECLASS 13.0	27273603
ECLASS 14.0	27273603
ECLASS 15.0	27273603
ECLASS 16.0	27273603
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

