

Fiche technique

Accumulateur

Art. n°: 50142141

Battery HS6678

Contenu

- Caractéristiques techniques



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

Type	Accumulateur
Adapté pour	HS 6678

Données électriques

Données de puissance

Tension d'alimentation U_N 3,6 V, CC, 0 %

Technologie d'accumulateur Lilon

Capacité d'enregistrement accumulateur 3,1 A·h

Données mécaniques

Dimensions (l x H x L)	21,3 mm x 25,2 mm x 82,5 mm
Poids net	63 g

Classification

Numéro de tarif douanier	85076000
ECLASS 5.1.4	27050401
ECLASS 8.0	27050403
ECLASS 9.0	27059090
ECLASS 10.0	27050403
ECLASS 11.0	27050403
ECLASS 12.0	27050403
ECLASS 13.0	27050403
ECLASS 14.0	27050403
ECLASS 15.0	27050403
ECLASS 16.0	27050403
ETIM 5.0	EC000357
ETIM 6.0	EC000357
ETIM 7.0	EC000357
ETIM 8.0	EC000357
ETIM 9.0	EC000357
ETIM 10.0	EC000357