

## 技术数据表

## 连接器

配件编号: 50116469

MS 301

### 内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同

技术参数

|      |                      |
|------|----------------------|
| 基础数据 |                      |
| 适合   | BCL 301i<br>BPS 301i |
| 接口   |                      |
| 类型   | MultiNet Plus        |
| 连接   |                      |
| 接口数量 | 5 个                  |
| 连接1  |                      |
| 功能   | PWR/输入/输出软件          |
| 类型   | 接头                   |
| 螺纹规格 | M12                  |
| 类型   | 插头                   |
| 材料   | 金属                   |
| 引脚数  | 5 个引脚                |
| 编码   | A-编码                 |
| 连接2  |                      |
| 功能   | 维护接口                 |
| 类型   | USB                  |
| 接头类型 | USB 2.0小型-B          |
| 连接3  |                      |
| 功能   | HOST/BUS IN          |
| 类型   | 接头                   |
| 螺纹规格 | M12                  |
| 类型   | 插头                   |
| 材料   | 金属                   |
| 引脚数  | 5 个引脚                |
| 编码   | B-编码                 |
| 连接4  |                      |
| 功能   | 总线输出                 |
| 类型   | 接头                   |
| 螺纹规格 | M12                  |
| 类型   | 插座                   |
| 材料   | 金属                   |
| 引脚数  | 5 个引脚                |
| 编码   | B-编码                 |

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| 机械参数             |                           |
| 结构               | 方形                        |
| 尺寸 ( 宽 x 高 x 长 ) | 64 mm x 33.5 mm x 43.5 mm |
| 外壳材料             | 金属                        |
| 金属外壳             | 压铸铝                       |
| 净重               | 70 g                      |
| 外壳颜色             | 黑色                        |

|              |          |
|--------------|----------|
| 分类           |          |
| 税率编号         | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0   | 27280190 |
| ECLASS 9.0   | 27279090 |
| ECLASS 10.0  | 27280192 |
| ECLASS 11.0  | 27280191 |
| ECLASS 12.0  | 27280191 |
| ECLASS 13.0  | 27280191 |
| ECLASS 14.0  | 27280191 |
| ECLASS 15.0  | 27280191 |
| ECLASS 16.0  | 27280191 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC003015 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |
| ETIM 9.0     | EC003015 |
| ETIM 10.0    | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |

电气连接

|      |             |
|------|-------------|
| 连接1  |             |
| 功能   | PWR/输入/输出软件 |
| 类型   | 接头          |
| 螺纹规格 | M12         |
| 类型   | 插头          |
| 材料   | 金属          |
| 引脚数  | 5 个引脚       |
| 编码   | A-编码        |

电气连接

| 引脚 | 引脚分配   |
|----|--------|
| 1  | VIN    |
| 2  | SWIO 1 |
| 3  | GNDIN  |
| 4  | SWIO 2 |
| 5  | FE     |

连接2

|      |             |
|------|-------------|
| 功能   | 维护接口        |
| 类型   | USB         |
| 接头类型 | USB 2.0小型-B |

连接3

|      |             |
|------|-------------|
| 功能   | HOST/BUS IN |
| 类型   | 接头          |
| 螺纹规格 | M12         |
| 类型   | 插头          |
| 材料   | 金属          |
| 引脚数  | 5 个引脚       |
| 编码   | B-编码        |

| 引脚 | 引脚分配     |
|----|----------|
| 1  | n.c.     |
| 2  | RS 485 B |
| 3  | GND 485  |
| 4  | RS 485 A |
| 5  | FE       |

连接4

|      |       |
|------|-------|
| 功能   | 总线输出  |
| 类型   | 接头    |
| 螺纹规格 | M12   |
| 类型   | 插座    |
| 材料   | 金属    |
| 引脚数  | 5 个引脚 |
| 编码   | B-编码  |

| 引脚 | 引脚分配     |
|----|----------|
| 1  | V CC485  |
| 2  | RS 485 B |
| 3  | GND 485  |
| 4  | RS 485 A |
| 5  | FE       |