

## 기술 데이터 시트

## 반사판 세트

품목 번호: 50125455

TKS 40x60.A

### 내용

- 기술 데이터



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기본 데이터

|     |     |
|-----|-----|
| 포함됨 | 10개 |
|-----|-----|

기술 데이터

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 디자인             | 장방형               |
| 트리플 반사판 크기      | 2.3 mm            |
| 설치 치수 너비        | 40.4 mm           |
| 설치 치수 높이        | 60 mm             |
| 설치 치수 두께        | 7.2 mm            |
| 반사면 높이          | 55.8 mm           |
| 반사면 너비          | 36.8 mm           |
| 반사판 재료          | 플라스틱              |
| 캐리어 물질 재료       | 플라스틱              |
| 편광 변경식          | 예                 |
| 반사판 재료 화학 성분 표시 | PMMA8N            |
| 활성면 구조          | 트리플               |
| 순중량             | 36 g              |
| 고정 방식           | 나사 조립 가능<br>접착 가능 |

환경 데이터

|            |               |
|------------|---------------|
| 작동 시 주변 온도 | -20 ... 65 °C |
|------------|---------------|

분류

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0   | 27279203 |
| ECLASS 9.0   | 27273601 |
| ECLASS 10.0  | 27273601 |
| ECLASS 11.0  | 27273601 |
| ECLASS 12.0  | 27273601 |
| ECLASS 13.0  | 27273601 |
| ECLASS 14.0  | 27273601 |
| ECLASS 15.0  | 27273601 |
| ETIM 5.0     | EC002467 |
| ETIM 6.0     | EC002467 |
| ETIM 7.0     | EC002467 |
| ETIM 8.0     | EC002467 |
| ETIM 9.0     | EC002467 |
| ETIM 10.0    | EC002467 |