

## Teknik veri sayfası


### Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50114517

KB 232-1 IT190x

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir

## Teknik veriler

## Temel veriler

Bunlar için uygundur:	Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1900g Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1902g Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1910 Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1911i Mobil barkod okuyucusu seri IT 1300
Arayüz için uygundur	RS 232 TTL

## Bağlantı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü	RJ41
---------------	------

## Bağlantı 2

Bağlantı türü	Sub-D
Tip	dişi
Kutup sayısı	9 kutuplu
Versiyon	eksenel

## Bağlantı 3

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	Takılabilir
Tip	dişi
Kutup sayısı	2 kutuplu
Versiyon	eksenel

## Kablo özellikleri

İletken sayısı	6 Adet
Renk kılıf	siyah
Korumalı	Evet
Kablo versiyonu	Spiral kablo
Kablo çapı (dış)	5 mm
Kablo uzunluğu	3.000 mm
Malzeme kılıf	PVC
Çekme zinciri uygunluğu	Hayır

## Mekanik bilgiler

Net ağırlık	122 g
-------------	-------

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604


## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü	RJ41
---------------	------

## Pin Pin tahsisi

1	Blendaj
2	n.c.
3	GND
4	TxD
5	RxD
6	CTS
7	+5 V DC
8	RTS
9	n.c.
10	n.c.




## Elektrik bağlantısı

### Bağlantı 2

Bağlantı türü	Sub-D
Tip	dişi
Kutup sayısı	9 kutuplu
Versiyon	eksenel

### Pin Pin tahsisi

1	n.c.
2	TXD, 0 ... +5 Volt sinyal seviyesiyle
3	RxD, 0 ... +5 Volt sinyal seviyesiyle
4	n.c.
5	GND
6	DTR, 0 ... +5 Volt sinyal seviyesiyle
7	CTS, 0 ... +5 Volt sinyal seviyesiyle
8	RTS, 0 ... +5 Volt sinyal seviyesiyle
9	Güç besleme ünitesine bağlı güç besleme ünitesi yoksa, 4,5 - 5,5 V DC



### Bağlantı 3

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	Takılabilir
Tip	dişi
Kutup sayısı	2 kutuplu
Versiyon	eksenel