

Scheda tecnica dati

Riflettore

Cod. art.: 50112142

TK BR 53

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

Campo di impiego	Alimentare
------------------	------------

Dati meccanici

Forma costruttiva	Rettangolare
A seconda della direzione	Sì
Dimensioni triple	0,3 mm
Misura di montaggio, larghezza	14 mm
Misura di montaggio, altezza	36 mm
Misura di montaggio, spessore	20,3 mm
Superficie riflettente, altezza	10 mm
Superficie riflettente, larghezza	29 mm
Materiale del riflettore	Plastica
Materiale del supporto	Acciaio inox
Con cambio di polarizzazione	Sì
Denominazione chimica, materiale del riflettore	Acciaio inox
Struttura della superficie attiva	Mikrotriple
Peso netto	50 g
Tipo di fissaggio	Adattamento dell'alloggiamento

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	-30 ... 70 °C
-------------------------------------	---------------

Certificazioni

Grado di protezione	IP 67
	IP 69K

Classificazione

Voce tariffaria doganale	73269098
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

