

Fiche technique

Ligne de maintenance

Art. n°: 50117011

KB USB A - USB miniB

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique




Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

Application	Résistant à l'huile/aux lubrifiants
Adapté pour interface	USB

Connexion

Connexion 1

Type de connexion	USB
Connecteur rond, LED	Non
Type de connecteur	USB 2.0 Standard-A

Connexion 2

Type de connexion	USB
Type de connecteur	USB 2.0 Mini-B

Propriétés du câble

Nombre de brins	4 pièce(s)
Couleur de la gaine	Gris
Blindé	Oui
Modèle de câble	Câble de liaison
Diamètre (extérieur) du câble	4,5 mm
Longueur de câble	1.500 mm
Matériau de gaine	PVC
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement	Non

Données mécaniques

Poids net	46 g
-----------	------

Classification

Numéro de tarif douanier	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060313
ECLASS 11.0	27060313
ECLASS 12.0	27060313
ECLASS 13.0	27060313
ECLASS 14.0	27060313
ECLASS 15.0	27060313
ECLASS 16.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121600

Raccordement électrique

Connexion 1

Type de connexion	USB
Connecteur rond, LED	Non
Type de connecteur	USB 2.0 Standard-A

Connexion 2

Type de connexion	USB
Type de connecteur	USB 2.0 Mini-B