

## 技术数据表


### 连接电缆

配件编号: 50137264

KD S-M30-16A-V1-100

#### 内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同

## 技术参数

### 基础数据

应用 耐化学品

### 连接

#### 连接1

类型	接头
螺纹规格	M30
类型	插座
柄体材料	PUR
引脚数	16 个引脚
规格	直形
圆接头, LED	否
锁	螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐扭矩 0.6 Nm, 自锁

#### 连接2

类型	开口端
----	-----

#### 电缆性质

导线数量	16 个
核心截面	电压: 2 x 1 mm <sup>2</sup> / 信号: 14 x 0.14 mm <sup>2</sup>
护套颜色	黑色
有屏蔽	是
电缆设计	连接电缆(一端打开)
导线直径(外部)	7.5 mm
电缆长度	10,000 mm
护套材料	PVC
芯线绝缘	PVC
拖链适用性	否

### 机械参数

净重 958 g

最小弯曲半径, 固定式 最小 6 x 导线直径

### 环境数据

环境温度, 工作, 固定式 0 ... 80 °C

### 认证

认证 RoHS

### 分类

税率编号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

## 电气连接


### 连接1

类型	接头
螺纹规格	M30
类型	插座
柄体材料	PUR
引脚数	16 个引脚
规格	直形
圆接头, LED	否
锁	螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐扭矩 0.6 Nm, 自锁

### 引脚

### 芯线颜色

1	白色
2	棕色
3	绿色
4	黄色
5	灰色
6	粉红
7	蓝色
8	红色
9	黑色
10	紫色



## 电气连接

### 引脚

引脚	芯线颜色
11	灰色 / 粉红
12	红色 / 蓝色
13	白色 / 绿色
14	棕色 / 绿色
15	白色 / 黄色
16	棕色 / 黄色

### 连接2

#### 类型

#### 开口端