

Folha de dados técnicos


Cabo de conexão

N.º do art.: 50137264

KD S-M30-16A-V1-100

Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

Aplicação	Resistente a produtos químicos
Conexão	
Conexão 1	
Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M30
Tipo	female
Material do corpo	PUR
Número de polos	16 polos
Versão	Axial
Conector redondo, LED	Não
Bloqueio	União parafusada, zinco fundido niquelado, torque recomendado 0,6 Nm, autotratante
Conexão 2	
Tipo de conexão	Extremidade aberta
Características dos cabos	
Número de fios	16 Unid.
Seção transversal do fio	T: 2 x 1 mm ² / sinal: 14 x 0,14 mm ²
Cor da bainha	Preto
Blindado	Sim
Versão do cabo	Cabo de conexão (aberto de um lado)
Diâmetro do cabo (exterior)	7,5 mm
Comprimento do cabo	10.000 mm
Material da bainha	PVC
Isolamento do fio	PVC
Adequabilidade para correntes de arraste	Não

Dados mecânicos

Peso líquido	958 g
Raio de curvatura de instalação fixa, mín.	Min. 6 x diâmetro do cabo

Conexão elétrica


Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M30
Tipo	female
Material do corpo	PUR
Número de polos	16 polos
Versão	Axial
Conector redondo, LED	Não
Bloqueio	União parafusada, zinco fundido niquelado, torque recomendado 0,6 Nm, autotratante

Pino

Pino	Cor do fio
1	Branco
2	Marrom
3	Verde
4	Amarelo
5	Cinza
6	Rosa
7	Azul

Cor do fio



Conexão elétrica

Leuze

Pino	Cor do fio
8	Vermelho
9	Preto
10	Violeta
11	Cinza / Rosa
12	Azul / Vermelho
13	Branco / Verde
14	Marrom / Verde
15	Amarelo / Branco
16	Amarelo / Marrom

Conexão 2

Tipo de conexão	Extremidade aberta
-----------------	--------------------