

## 기술 데이터 시트


### 연결 케이블

품목 번호: 50137264

KD S-M30-16A-V1-100

#### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결



그림과 차이가 날 수 있습니다

# 기술 데이터

# Leuze

## 기본 데이터

어플리케이션 내화학성

## 연결

### 연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M30
유형	암
손잡이 재료	PUR
핀 개수	16 핀
버전	액시얼
원형 커넥터, LED	아니요
잠금 장치	나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치

### 연결 2

연결부 종류 열려 있는 끝부분

## 케이블 특성

와이어 개수	16 개수
와이어 단면	전압: 2 x 1mm <sup>2</sup> / 신호: 14 x 0.14mm <sup>2</sup>
덮개 색상	흑색
차폐됨	예
케이블 모델	연결 케이블(한쪽이 열려 있음)
케이블 직경(외경)	7.5 mm
케이블 길이	10,000 mm
덮개 재료	PVC
와이어 절연	PVC
드래그 체인 적합성	아니요

## 기술 데이터

순중량 958 g

고정적 배열 굴곡 반경, 최소 최소 6 x 케이블 직경

## 조작 및 표시

## 환경 데이터

작동 시 주변 온도, 고정적 배열 0 ... 80 °C

## 인증

인증 RoHS

## 분류

HS 번호	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

## 전기 연결


### 연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M30
유형	암
손잡이 재료	PUR
핀 개수	16 핀
버전	액시얼
원형 커넥터, LED	아니요
잠금 장치	나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치

### 핀

### 와이어 색상

1	흰색
2	갈색
3	녹색
4	황색
5	회색
6	분홍
7	청색
8	적색
9	흑색
10	자주색



## 전기 연결

Leuze

핀

와이어 색상

11	분홍 / 회색
12	적색 / 청색
13	녹색 / 흰색
14	갈색 / 녹색
15	황색 / 흰색
16	갈색 / 황색

연결 2

연결부 종류

열려 있는 끝부분