

기술 데이터 시트

연결 부품

품목 번호: 50116465

MK 304

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기본 데이터

| | |
|------------|----------|
| 적합한 적용 대상: | BCL 304i |
| | BPS 304i |

인터페이스

| | |
|----|-------------|
| 종류 | PROFIBUS DP |
|----|-------------|

연결

| | |
|----|------|
| 연결 | 4 개수 |
|----|------|

연결 1

| | |
|--------|-------------------|
| 기능 | PWR / SW IN / OUT |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 핀 개수 | 5 핀 |

연결 2

| | |
|--------|-------------|
| 기능 | HOST/BUS IN |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 핀 개수 | 5 핀 |

연결 3

| | |
|--------|---------|
| 기능 | BUS OUT |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 핀 개수 | 5 핀 |

연결 4

| | |
|--------|-----------|
| 기능 | 서비스 인터페이스 |
| 연결부 종류 | USB |

기술 데이터

| | |
|------------------|---------------------------|
| 디자인 | 큐빅형 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 64 mm x 83.5 mm x 43.5 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| | 플라스틱 |
| 금속 하우징 | 알루미늄 다이 캐스팅 |
| 순중량 | 186 g |
| 하우징 색상 | 적색 |

분류

| | |
|--------------|----------|
| HS 번호 | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280191 |
| ECLASS 12.0 | 27280191 |
| ECLASS 13.0 | 27280191 |
| ECLASS 14.0 | 27280191 |
| ECLASS 15.0 | 27280191 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |

전기 연결

연결 1

| | |
|---------|-------------------|
| 기능 | PWR / SW IN / OUT |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 케이블 글랜드 | M16 |
| 핀 개수 | 5 핀 |

단자

| | |
|---|--------|
| 1 | SWIO 2 |
| 2 | SWIO 1 |
| 3 | VIN |
| 4 | GNDIN |
| 5 | FE |

할당

연결 2

| | |
|---------|-------------|
| 기능 | HOST/BUS IN |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 케이블 글랜드 | M16 |
| 핀 개수 | 5 핀 |

전기 연결

| 단자 | 할당 |
|----|-------|
| 1 | P |
| 2 | n |
| 3 | GND P |
| 4 | n.c. |
| 5 | n.c. |

연결 3

| | |
|---------|---------|
| 기능 | BUS OUT |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 케이블 글랜드 | M16 |
| 핀 개수 | 5 핀 |

| 단자 | 할당 |
|----|-------|
| 1 | P |
| 2 | N |
| 3 | GND P |
| 4 | n.c. |
| 5 | n.c. |

연결 4

| | |
|--------|--------------|
| 기능 | 서비스 인터페이스 |
| 연결부 종류 | USB |
| 플러그 유형 | USB 2.0 미니 B |