

技术数据表

连接器

配件编号: 50116467

MK 348

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 操作和显示



图片可能不同

技术参数

基础数据

适合	BCL 348i BPS 348i
----	----------------------

接口

类型	PROFINET
----	----------

连接

接口数量	4 个
------	-----

连接1

功能	PWR/输入/输出软件
类型	端子
引脚数	5 个引脚

连接2

功能	HOST/BUS IN
类型	端子
引脚数	5 个引脚

连接3

功能	总线输出
类型	端子
引脚数	5 个引脚

连接4

功能	维护接口
类型	USB

机械参数

结构	方形
尺寸 (宽 x 高 x 长)	64 mm x 83.5 mm x 43.5 mm
外壳材料	塑料
金属外壳	金属
净重	压铸铝
外壳颜色	186 g
	红色

操作和显示



显示类型	LED
LED数	2 个

分类

税率编号	84733080
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280191
ECLASS 12.0	27280191
ECLASS 13.0	27280191
ECLASS 14.0	27280191
ECLASS 15.0	27280191
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米



电气连接

连接1

功能	PWR/输入/输出软件
类型	端子
电缆密封圈	M16
引脚数	5 个引脚

电气连接

端子	配置
1	SWIO 2
2	SWIO 1
3	VIN
4	GNDIN
5	FE

连接2

功能	HOST/BUS IN
类型	端子
电缆密封圈	M16
引脚数	5 个引脚

端子	配置
1	TD0+
2	TD0-
3	RD0+
4	RD0-
5	n.c.

连接3

功能	总线输出
类型	端子
电缆密封圈	M16
引脚数	5 个引脚

端子	配置
1	TD1+
2	TD1-
3	RD1+
4	RD1-
5	n.c.

连接4

功能	维护接口
类型	USB
接头类型	USB 2.0 小型-B

操作和显示

LED	显示	说明
1	绿色，长亮 黄色，闪烁	Ethernet 激活数据传输
2	绿色，长亮 黄色，闪烁	Ethernet 激活数据传输