

Teknik veri sayfası

Komut verici

Ürün no.: 50149357

CD-B3-Z-C01



Şekil farklılık gösterebilir

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması
- Aksesuarlar



Teknik veriler

Temel veriler

Tür	Ekran verici / komut verici (güvenli değil), EN ISO 13850, EN 60947-5-5 uyarınca acil durdurma komut cihazı
-----	---

İşlevler

İşlevler	Korumalı cıvatalı bağlantı Ölçüler ve tasarım L250 serisi kilitleme cihazlarıyla aynı Pozisyona bağlı ACİL DURDURMA komut girişi Yeniden başlatma fonksiyonu (döner düğme üzerinden, ACİL DURDURMA butonu için)
----------	--

Karakteristik parametreler

Kategori	aks. 4 (kablolarıya göre) (ACİL DURDURMA), EN ISO 13849
----------	---

Elektrik verileri

Kontak donanımı	2NC + 2NO
Butonla anahtarlama akımı	0 ... 550 mA
Akım gerilimi, maks.	1 A

Güç verileri

Besleme gerilimi U _B	24 V, DC, 10 %
Ölçüm yalıtım gerilimi	1,5 kV AC/DC

Bağlantı

Bağlantı sayısı	1 Adet
Bağlantı 1	
İşlev	Kontak bağlantısı
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Paslanmaz çelik
Kutup sayısı	12 kutuplu
Kodlama	A kodlu

Mekanik bilgiler

Ölçü (G x Y x U)	40 mm x 40 mm x 191,5 mm
Malzeme gövde	Plastik
Plastik gövde	cam elyaf takviyeli, kendiliğinden söner, darbeye dayanıklı
Net ağırlık	311 g
Gövde rengi	gri
Montaj braketi türü	Duvar montaj braketi Geçiş montaj braketi
Kablo girişi türü	M12
Anahtar tipi	ACİL DURDURMA komut cihazı, EN ISO 13850
Mekanik kullanım ömrü	500.000 Aktüatör devirleri, IEC 60947-5-1
Aktüatör türü	Buton, beyaz / buton, mavi / ACİL DURDURMA butonu, kırmızı
Kilidi açma türü	Döner kilit açma
Malzeme sensörü	Plastik

Kumanda ve gösterge

Gösterge türü	LED
	Sürekli ışık
Kumanda elemanları	1 Acil durdurma anahtarı 2 Komut verici (mavi basma butonu, beyaz basma butonu)

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-25 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama	-25 ... 70 °C

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 65
Güvenlik sınıfı	III


Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85369095
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27371246
ECLASS 11.0	27371246
ECLASS 12.0	27371246
ECLASS 13.0	27371246
ECLASS 14.0	27371246
ECLASS 15.0	27371246
ECLASS 16.0	27371246
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir

Leuze




Elektrik bağlantısı


Bağlantı 1

İşlev	Kontak bağlantısı
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Paslanmaz çelik
Kutup sayısı	12 kutuplu
Kodlama	A kodlu

Pin	Pin tahsisi
1	NO(1)
2	LED(1)
3	LED(1+2)
4	NO(1)
5	NO(2)
6	NO(2)
7	n.c.
8	NC(3)
9	NC(3)
10	NC(3)
11	NC(3)
12	LED(2)



Devre şeması



Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
50139769	KD U-M12-CA-P1-020	Bağlantı kablosu	Uygulama: Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 12 kutuplu Yuvarlak konnektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 2.000 mm Malzeme kılıf: PUR



Aksesuarlar

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50139770	KD U-M12-CA-P1-050	Bağlantı kablosu	Uygulama: Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 12 kutuplu Yuvarlak konektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR
	50139771	KD U-M12-CA-P1-100	Bağlantı kablosu	Uygulama: Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 12 kutuplu Yuvarlak konektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 10.000 mm Malzeme kılıf: PUR

Uyarı



↗ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.