

技术数据表

应答单元

配件编号: 50145465

AC-ABF12

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接



图片可能不同

技术参数

功能	
功能	AOPDs 屏蔽功能空转

电气数据	
触点	2NO
通过按压按钮的开关电流	1 ... 1,000 mA
最大电流负荷	10 A

性能数据	
额定绝缘电压	500 V AC/DC

连接	
接口数量	1 个

连接1	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	塑料
引脚数	4 个引脚

机械参数	
尺寸 (宽 x 高 x 长)	72 mm x 56 mm x 80 mm
塑料外壳	玻璃纤维加强(PPS), 自熄
净重	250 g
外壳颜色	灰色
	黑色
夹板材料	不锈钢

操作和显示	
操作控制	1 个命令发生器


环境数据	
环境温度, 工作	-25 ... 80 °C
环境温度, 储藏	-25 ... 80 °C

认证	
防护等级	IP 67
	IP 69K
安全等级	III

分类	
税率编号	85369095
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27371246
ECLASS 11.0	27371246
ECLASS 12.0	27371246
ECLASS 13.0	27371246
ECLASS 14.0	27371246
ECLASS 15.0	27371246
ECLASS 16.0	27371246
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米



电气连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	塑料
引脚数	4 个引脚

电气连接

引脚	引脚分配
1	NO(1)
2	NO(1)
3	NO(2)
4	NO(2)

