

Teknik veri sayfası

Onaylama birimi

Ürün no.: 50145465

AC-ABF12

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

İşlevler

İşlevler	Susturma işlevli AOPD'lerde geçersiz kılma
----------	--

Elektrik verileri

Kontak donanımı	2NO
Butonla anahtarlama akımı	1 ... 1.000 mA
Akım gerilimi, maks.	10 A

Güç verileri

Ölçüm yalıtım gerilimi	500 V AC/DC
------------------------	-------------

Bağlantı

Bağlantı sayısı	1 Adet
Bağlantı 1	
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Plastik
Kutup sayısı	4 kutuplu

Mekanik bilgiler

Ölçü (G x Y x U)	72 mm x 56 mm x 80 mm
Plastik gövde	cam fiber takviyeli (PPS), kendiliğinden söner
Net ağırlık	250 g
Gövde rengi	gri
	siyah
Malzeme sıkma sacı	Paslanmaz çelik

Kumanda ve gösterge

Kumanda elemanları	1 Komut verici
--------------------	----------------

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-25 ... 80 °C
Ortam sıcaklığı depolama	-25 ... 80 °C

Sertifikalar


Koruma sınıfı	IP 67
	IP 69K
Güvenlik sınıfı	III

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85369095
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27371246
ECLASS 11.0	27371246
ECLASS 12.0	27371246
ECLASS 13.0	27371246
ECLASS 14.0	27371246
ECLASS 15.0	27371246
ECLASS 16.0	27371246
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir



Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Plastik
Kutup sayısı	4 kutuplu

Elektrik bağlantısı

Leuze

Pin	Pin tahsisi
1	NO(1)
2	NO(1)
3	NO(2)
4	NO(2)

