

## Fiche technique

## Câble de liaison

Art. n°: 50104586

KB TTL-RS232/PIN9 IT4xxx

### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique






Figure pouvant varier



## Caractéristiques techniques

### Données de base

Adapté pour interface	RS 232
	TTL

### Connexion

#### Connexion 1

Type de connexion	Sub-D
Connecteur rond, LED	Non
Type	Prise femelle
Nombre de pôles	9 pôles
Modèle	Axiale

#### Connexion 2

Type de connexion	RJ41
-------------------	------

#### Propriétés du câble

Nombre de brins	10 pièce(s)
Couleur de la gaine	Noir
Blindé	Oui
Modèle de câble	Câble spiralé
Diamètre (extérieur) du câble	5 mm
Longueur de câble	2.300 mm
Matériau de gaine	PVC
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement	Non

### Classification

Numéro de tarif douanier	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

## Raccordement électrique

### Connexion 1

Type de connexion	Sub-D
Connecteur rond, LED	Non
Type	Prise femelle
Nombre de pôles	9 pôles
Modèle	Axiale

### Connexion 2

Type de connexion	RJ41
-------------------	------