

## 技术数据表

## 反光板

配件编号: 50116939

TK 10.P

### 内容

- 技术参数
- 尺寸图纸



图片可能不同



## 技术参数

### 基础数据

应用领域 制药

### 机械参数

设计 圆型  
 三倍尺寸 1.5 mm  
 安装尺寸, 厚 4 mm  
 安装尺寸, 直径 10 mm  
 反射面直径 8.5 mm  
 反射板材料 塑料  
 基材的材料 塑料  
 极化变化 是  
 化学名称, 反射板材料 PES  
 结构, 有效表面 三角  
 净重 1 g  
 紧固类型 背面可粘贴  
 材料兼容性 ECOLAB

### 环境数据

环境温度, 工作 -40 ... 65 °C

### 认证

防护等级 IP 67

### 分类

税率编号 90029000  
 eCl@ss 5.1.4 27279203  
 eCl@ss 8.0 27279203  
 eCl@ss 9.0 27273601  
 eCl@ss 10.0 27273601  
 eCl@ss 11.0 27273601  
 ETIM 5.0 EC002467  
 ETIM 6.0 EC002467  
 ETIM 7.0 EC002467

## 尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米

