

Hoja técnica

Reflector

Código: 50116939

TK 10.P

Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

Campo de aplicación	Farmacéutica
---------------------	--------------

Datos mecánicos

Diseño	Redondo
Tamaño del triple	1,5 mm
Medida de montaje, espesor	4 mm
Medida de montaje, diámetro	10 mm
Superficie de reflexión, diámetro	8,5 mm
Material del reflector	Plástico
Material de soporte	Plástico
Con polarización cambiante	Sí
Denominación química material del reflector	PES
Estructura de superficie activa	Triple
Peso neto	1 g
Tipo de fijación	Se puede pegar en el lado trasero
Compatibilidad de materiales	ECOLAB

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-40 ... 65 °C
----------------------------------	---------------

Certificaciones

Índice de protección	IP 67
----------------------	-------

Clasificación

Número de arancel	90029000
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

