

## Hoja técnica

### Reflector

Código: 50130290

TK 100 x100-Set

#### Contenido

- El set se compone de
- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

## El set se compone de

	Cantidad	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	2	50009419	BT 910M	Escuadra de fijación	Versión de la pieza de fijación: Ángulo en forma de L Fijación, lado de la instalación: Fijación pasante Fijación, del lado del equipo: Enroscable Tipo de pieza de fijación: Rígido Material: Metal
	1	50003192	TK 100x100	Reflector	Diseño: Rectangular Tamaño del triple: 4 mm Superficie de reflexión: 96 mm x 96 mm Material: Plástico Sustrato: Plástico Denominación química material: PMMA8N Fijación: Se puede pegar en el lado trasero

## Datos técnicos

### Datos mecánicos

Diseño	Rectangular
Tamaño del triple	4 mm
Medida de montaje, anchura	99,4 mm
Medida de montaje, altura	99,4 mm
Medida de montaje, espesor	8,7 mm
Superficie de reflexión, altura	96 mm
Superficie de reflexión, anchura	96 mm
Material del reflector	Plástico
Material de soporte	Plástico
Con polarización cambiante	Sí
Denominación química material del reflector	PMMA8N
Estructura de superficie activa	Triple
Peso neto	61 g
Tipo de fijación	Se puede pegar en el lado trasero Soporte incluido en el suministro

### Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-40 ... 65 °C
----------------------------------	---------------

### Certificaciones

Índice de protección	IP 67
----------------------	-------

### Clasificación

Número de arancel	90029000
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467

## Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

