

## 技术数据表

## 反光板

配件编号: 50022811

TK 40X180.1

### 内容

- 技术参数
- 尺寸图纸



图片可能不同

## 技术参数

### 机械参数

设计	矩形
三倍尺寸	3 mm
安装尺寸, 宽	41 mm
安装尺寸, 高	181 mm
安装尺寸, 厚	8.2 mm
反射面高度	176 mm
反射面宽度	36 mm
反射板材料	塑料
基材的材料	塑料
极化变化	是
化学名称, 反射板材料	PMMA8N
结构, 有效表面	三角
紧固类型	背面可粘贴

### 环境数据

环境温度, 工作	-40 ... 65 °C
----------	---------------

### 认证

防护等级	IP 67
------	-------

### 分类

税率编号	90029000
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467

## 尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米

