

Folha de dados técnicos

Refletor

N.º do art.: 50024127

TK 82.2

Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados mecânicos

Execução	Redondo
Tamanho de microprisma triplo	4 mm
Dimensão de montagem, espessura	8,5 mm
Dimensão de montagem, diâmetro	82 mm
Superfície refletora, diâmetro	79 mm
Material do espelho reflexivo	Plástico
Material do substrato	Plástico
Com mudança de polarização	Sim
Nomenclatura química, material refletor	PMMA8N
Estrutura, superfície ativa	Triple
Peso líquido	30 g
Tipo de fixação	Algo pode ser colado no verso Fixação de passagem

Certificações

Grau de proteção	IP 67
------------------	-------

Classificação

Número da pauta aduaneira	90029000
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	-40 ... 65 °C
--------------------------------	---------------

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

