

## Teknik veri sayfası

### Reflektör

Ürün no.: 50024127

TK 82.2

#### İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler



Şekil farklılık gösterebilir

## Teknik veriler

### Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Yuvarlak
Üçlü boyutu	4 mm
Montaj ölçüsü kalınlığı	8,5 mm
Montaj ölçüsü çapı	82 mm
Yansıtma yüzeyi çapı	79 mm
Malzeme reflektör	Plastik
Malzeme taşıyıcı maddesi	Plastik
Değişken polarizasyonlu	Evet
Reflektör malzemesi kimyasal adı	PMMA8N
Aktif yüzey yapısı	Üçlü
Net ağırlık	30 g
Montaj braket türü	Arka sayfa yapıştırılabilir Geçiş montaj braket

### Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 67
---------------	-------

### Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	90029000
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467

### Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-40 ... 65 °C
-------------------------	---------------

## Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindedir

