

Teknik veri sayfası Reflektör

Ürün no.: 50003188

TK 20x75

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	dikdörtgen
Üçlü boyutu	2,6 mm
Montaj ölçüsü genişliği	20,2 mm
Montaj ölçüsü yüksekliği	76 mm
Montaj ölçüsü kalınlığı	6,5 mm
Yansıtma yüzeyi yüksekliği	70 mm
Yansıtma yüzeyi genişliği	15 mm
Malzeme reflektör	Plastik
Malzeme taşıyıcı maddesi	Plastik
Değişken polarizasyonlu	Evet
Reflektör malzemesi kimyasal adı	PMMA8N
Aktif yüzey yapısı	Üçlü
Net ağırlık	8 g
Montaj braket türü	Arka sayfa yapıştırılabilir

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 67
---------------	-------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	90029000
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-40 ... 65 °C
-------------------------	---------------

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindedir

