

기술 데이터 시트

반사판

품목 번호: 50022811

TK 40X180.1

내용

- 기술 데이터
- 치수 도면



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기술 데이터

디자인	장방형
트리플 반사판 크기	3 mm
설치 치수 너비	41 mm
설치 치수 높이	181 mm
설치 치수 두께	8.2 mm
반사면 높이	176 mm
반사면 너비	36 mm
반사판 재료	플라스틱
캐리어 물질 재료	플라스틱
편광 변경식	예
반사판 재료 화학 성분 표시	PMMA8N
활성면 구조	트리플
고정 방식	뒷면 부착 가능

환경 데이터

작동 시 주변 온도	-40 ... 65 °C
------------	---------------

인증

보호 등급	IP 67
-------	-------

분류

HS 번호	90029000
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467

치수 도면

전체 치수 정보(mm)

