

Teknik veri sayfası Reflektör

Ürün no.: 50022811

TK 40X180.1

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	dikdörtgen
Üçlü boyutu	3 mm
Montaj ölçüsü genişliği	41 mm
Montaj ölçüsü yüksekliği	181 mm
Montaj ölçüsü kalınlığı	8,2 mm
Yansıtma yüzeyi yüksekliği	176 mm
Yansıtma yüzeyi genişliği	36 mm
Malzeme reflektör	Plastik
Malzeme taşıyıcı maddesi	Plastik
Değişken polarizasyonlu	Evet
Reflektör malzemesi kimyasal adı	PMMA8N
Aktif yüzey yapısı	Üçlü
Montaj braket türü	Arka sayfa yapıştırılabilir

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-40 ... 65 °C
-------------------------	---------------

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 67
---------------	-------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	90029000
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindedir

