

Fiche technique

Réflecteur

Art. n°: 50105990

TK 45.1

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données mécaniques

| | |
|--|---|
| Forme | Rond |
| Taille des prismes triples | 2,3 mm |
| Cote de montage, épaisseur | 7 mm |
| Cote de montage, diamètre | 46,5 mm |
| Surface réfléchissante, diamètre | 37 mm |
| Matériau du réflecteur | Plastique |
| Matériau du support | Plastique |
| Changeant la polarité | Oui |
| Désignation chimique, matériau du réflecteur | PMMA8N |
| Structure de surface active | Triple |
| Poids net | 8 g |
| Type de fixation | Il est possible de coller quelque chose à l'arrière |

Caractéristiques ambiantes

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 65 °C |
|--------------------------------------|---------------|

Certifications

| | |
|----------------------|-------|
| Indice de protection | IP 67 |
|----------------------|-------|

Classification

| | |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 90029000 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27279203 |
| eCl@ss 8.0 | 27279203 |
| eCl@ss 9.0 | 27273601 |
| eCl@ss 10.0 | 27273601 |
| eCl@ss 11.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

