


## Technisch gegevensblad Verbindingskabel

Art.-nr.: 50150842

KB 232-4 IT19xx

### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Basisgegevens

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Geschikt voor           | Mobiele 2D-codelezer serie IT 1900g |
|                         | Mobiele 2D-codelezer serie IT 1902g |
|                         | Mobiele 2D-codelezer serie IT 1910  |
|                         | Mobiele 2D-codelezer serie IT 1911i |
|                         | Mobiele barcodelezer serie IT 1300  |
| Geschikt voor interface | TTL                                 |

### Aansluiting

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Aansluiting 1</b>      |               |
| Type aansluiting          | RJ41          |
| <b>Aansluiting 2</b>      |               |
| Type aansluiting          | Sub-D         |
| Type                      | female        |
| Aantal polen              | 9 -polig      |
| Uitvoering                | axiaal        |
| <b>Aansluiting 3</b>      |               |
| Type aansluiting          | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat          | steekbaar     |
| Type                      | female        |
| Aantal polen              | 2 -polig      |
| Uitvoering                | axiaal        |
| <b>Kabeleigenschappen</b> |               |
| Aantal aders              | 6 St.         |
| Kleur mantel              | zwart         |
| Afgeschermd               | Ja            |
| Kabeluitvoering           | Spiraalkabel  |
| Kabeldiameter (uitwendig) | 5 mm          |
| Kabellengte               | 5.000 mm      |
| Materiaal mantel          | PVC           |
| Geschikt voor kabelrupsen | Nee           |

### Mechanische gegevens

|              |       |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 170 g |
|--------------|-------|


### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4       | 27279201 |
| ECLASS 8.0         | 27279218 |
| ECLASS 9.0         | 27060311 |
| ECLASS 10.0        | 27060311 |
| ECLASS 11.0        | 27060311 |
| ECLASS 12.0        | 27060311 |
| ECLASS 13.0        | 27060311 |
| ECLASS 14.0        | 27060311 |
| ECLASS 15.0        | 27060311 |
| ETIM 5.0           | EC001855 |
| ETIM 6.0           | EC001855 |
| ETIM 7.0           | EC001855 |
| ETIM 8.0           | EC001855 |
| ETIM 9.0           | EC001855 |
| ETIM 10.0          | EC001855 |

## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Type aansluiting              | RJ41        |
| <b>Pin      Pintoewijzing</b> |             |
| 1                             | Afscherming |
| 2                             | n.c.        |
| 3                             | GND         |
| 4                             | TxD         |
| 5                             | RxD         |
| 6                             | CTS         |
| 7                             | +5 V DC     |
| 8                             | RTS         |
| 9                             | n.c.        |
| 10                            | n.c.        |




## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 2

|                  |          |
|------------------|----------|
| Type aansluiting | Sub-D    |
| Type             | female   |
| Aantal polen     | 9 -polig |
| Uitvoering       | axiaal   |

| Pin | Pintoewijzing |
|-----|---------------|
|-----|---------------|

|   |                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | n.c.                                                                      |
| 2 | TXD, met signaalniveau 0 ... +5 V                                         |
| 3 | RxD, met signaalniveau 0 ... +5 V                                         |
| 4 | n.c.                                                                      |
| 5 | GND                                                                       |
| 6 | DTR, met signaalniveau 0 ... +5 V                                         |
| 7 | CTS, met signaalniveau 0 ... +5 V                                         |
| 8 | RTS, met signaalniveau 0 ... +5 V                                         |
| 9 | 4,5 - 5,5 V DC, als bij de netdeel-aansluiting geen netdeel is ingestoken |



### Aansluiting 3

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | steekbaar     |
| Type             | female        |
| Aantal polen     | 2 -polig      |
| Uitvoering       | axiaal        |