

Fiche technique Système de montage

Art. n°: 50132453

BTU 320M-D12-RL70

Contenu

- Caractéristiques techniques



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

Contenu	4 vis M4 x 6
Adapté pour groupe de produits	Lecteurs stationnaires de codes 2D
Adapté pour	Éclairage RL-70/40 Lecteurs stationnaires de codes 2D, série DCR 200i

Données mécaniques

Désignation normalisée des pièces de fixation, métal	Acier zingué Aluminium
Poids net	85 g
Modèle de pièce de fixation	Système de montage
Type de fixation, côté installation	Pour barre ronde 12 mm
Type de fixation, côté appareil	À visser
Type de pièce de fixation	Pivotant 360° Réglable Serrable
Matériau de la pièce de fixation	Métallique

Classification

Numéro de tarif douanier	83024900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100