

技术数据表

杆

配件编号: 50135446

BTU D12M-L-140

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸



图片可能不同

技术参数

基础数据

| | |
|--------|-------------------|
| 适用于产品组 | 固定杆 |
| 适合 | BTU D12M-D12-A090 |
| | BTU D12M-D12-B090 |
| | BTU D12M-VKT-90 |

机械参数

| | |
|--------------|--------|
| 结构 | L形 |
| 杆径 | 12 mm |
| 标准名称, 金属安装设备 | 钢制, 镀锌 |
| 净重 | 147 g |
| 安装设备设计 | 杆 |
| 设备侧固定件类型 | 可夹紧 |
| 设备紧固类型 | 可夹紧 |
| 安装设备材料 | 金属 |

分类

| | |
|--------------|----------|
| 税率编号 | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米

