

Fiche technique

Adaptateur

Art. n°: 580004

AC-PDA1/A



Figure pouvant varier

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique

Caractéristiques techniques

Données de base

Adapté pour	Esclaves AS-i standard A/B
-------------	----------------------------

Données mécaniques

Poids net	110 g
Couleur du boîtier	Noir

Classification

Numéro de tarif douanier	85389099
ECLASS 5.1.4	27279212
ECLASS 8.0	27279212
ECLASS 9.0	27242692
ECLASS 10.0	27242692
ECLASS 11.0	27242692
ECLASS 12.0	27242692
ECLASS 13.0	27242692
ECLASS 14.0	27242692
ECLASS 15.0	27242692
ECLASS 16.0	27242692
ETIM 5.0	EC002584
ETIM 6.0	EC002584
ETIM 7.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584
ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584

Raccordement électrique

Connexion 1

Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise femelle
Nombre de pôles	5 pôles
Codage	Codage A
Modèle	Axiale

Broche Affectation des broches

1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i-
4	+24 V
5	PE

