

## Scheda tecnica dati

### Sensore ad ultrasuoni

Cod. art.: 50108998

DB 18 UP.1-25,2500

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati di base

|                  |            |
|------------------|------------|
| Serie            | 18         |
| Principio fisico | Ultrasuoni |

### Dati ottici

### Collegamento

#### Collegamento 1

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Tipo di collegamento        | Cavo con connettore circolare |
| Lunghezza cavo              | 2.500 mm                      |
| Grandezza della filettatura | M8                            |
| Materiale                   | Metallo                       |
| Numero di poli              | 3 poli                        |

### Dati meccanici

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Forma costruttiva            | Cilindrica       |
| Dimensioni (Ø x L)           | 18 mm x 25 mm    |
| Grandezza della filettatura  | M18 x 1 mm       |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo          |
| Alloggiamento in metallo     | Ottone nichelato |
| Peso netto                   | 30 g             |

### Certificazioni

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Grado di protezione | IP 65 |
|---------------------|-------|

### Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4             | 27272801 |
| ECLASS 8.0               | 27272801 |
| ECLASS 9.0               | 27272890 |
| ECLASS 10.0              | 27272801 |
| ECLASS 11.0              | 27272801 |
| ECLASS 12.0              | 27272801 |
| ECLASS 13.0              | 27272801 |
| ECLASS 14.0              | 27272801 |
| ECLASS 15.0              | 27272801 |
| ECLASS 16.0              | 27272801 |
| ETIM 5.0                 | EC001847 |
| ETIM 6.0                 | EC001847 |
| ETIM 7.0                 | EC001847 |
| ETIM 8.0                 | EC001847 |
| ETIM 9.0                 | EC001847 |
| ETIM 10.0                | EC001847 |

## Collegamento elettrico

### Collegamento 1

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Tipo di collegamento        | Cavo con connettore circolare |
| Lunghezza cavo              | 2.500 mm                      |
| Grandezza della filettatura | M8                            |
| Materiale                   | Metallo                       |
| Numero di poli              | 3 poli                        |
| Modello                     | Assiale                       |