

## Hoja técnica

### Caja de conexiones

Código: 50031324

KD 095-4

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos eléctricos

Datos de potencia

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Tensión de trabajo                | Máx. 250 V CA/CC |
| Corriente de servicio de medición | 4.000 mA         |

Conexión

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Número de conexiones       | 1 Unidad(es)      |
| Conexión 1                 |                   |
| Tipo de conexión           | Conector redondo  |
| Tamaño de rosca            | M12               |
| Tipo                       | Conector hembra   |
| Material                   | Metal             |
| Material del cuerpo        | Plástico          |
| Número de polos            | 4 polos           |
| Codificación               | Codificación A    |
| Versión                    | Acodado           |
| Conexión 2                 |                   |
| Tipo de conexión           | Borne de tornillo |
| Propiedades de cable       |                   |
| Sección de cable admisible | 0,14 ... 0,75 mm² |

Datos mecánicos

|               |               |
|---------------|---------------|
| Diseño        | En forma de L |
| Longitud      | 27,5 mm       |
| Núm. de llave | 15 mm         |
| Peso neto     | 23 g          |

Datos ambientales

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 85 °C |
|----------------------------------|---------------|

Certificaciones

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Índice de protección | IP 67 |
|----------------------|-------|

Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 85369010 |
| ECLASS 5.1.4      | 27279201 |
| ECLASS 8.0        | 27440102 |
| ECLASS 9.0        | 27069190 |
| ECLASS 10.0       | 27440102 |
| ECLASS 11.0       | 27440102 |
| ECLASS 12.0       | 27440116 |
| ECLASS 13.0       | 27440116 |
| ECLASS 14.0       | 27440116 |
| ECLASS 15.0       | 27440116 |
| ECLASS 16.0       | 27440116 |
| ETIM 5.0          | EC002635 |
| ETIM 6.0          | EC002635 |
| ETIM 7.0          | EC002635 |
| ETIM 8.0          | EC002635 |
| ETIM 9.0          | EC002635 |
| ETIM 10.0         | EC002635 |

Conexión eléctrica

Conexión 1

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Tipo de conexión    | Conector redondo |
| Tamaño de rosca     | M12              |
| Tipo                | Conector hembra  |
| Material            | Metal            |
| Material del cuerpo | Plástico         |
| Número de polos     | 4 polos          |
| Codificación        | Codificación A   |
| Versión             | Acodado          |

Conexión 2

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Tipo de conexión | Borne de tornillo |
|------------------|-------------------|