

## Hoja técnica

### Pieza de fijación

Código: 50111391

BT 20-D10

#### Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

|                                      |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Incluye                              | 2 arandelas                               |
|                                      | 2 tornillos M3 x 16                       |
|                                      | 2 tornillos M3 x 6                        |
|                                      | 2 tuercas de montaje M3                   |
| Apropiado para el grupo de productos | Lectores de código de barras fijos        |
| Apropiado para                       | Lectores de código de barras serie BCL 2x |
|                                      | Sensores de la serie 25                   |

Datos mecánicos

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Peso neto                              | 55 g                         |
| Versión de la pieza de fijación        | Sistema de montaje           |
| Tipo de fijación, del lado del sistema | Para varilla 10 mm           |
|                                        | Sujeción de apriete en chapa |
| Tipo de fijación, del lado del equipo  | Enroscable                   |
| Material de la pieza de fijación       | Metal                        |

Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4      | 27279202 |
| ECLASS 8.0        | 27279202 |
| ECLASS 9.0        | 27273701 |
| ECLASS 10.0       | 27273701 |
| ECLASS 11.0       | 27273701 |
| ECLASS 12.0       | 27273701 |
| ECLASS 13.0       | 27273701 |
| ECLASS 14.0       | 27273701 |
| ECLASS 15.0       | 27273701 |
| ECLASS 16.0       | 27273701 |
| ETIM 5.0          | EC002498 |
| ETIM 6.0          | EC003015 |
| ETIM 7.0          | EC003015 |
| ETIM 8.0          | EC003015 |
| ETIM 9.0          | EC003015 |
| ETIM 10.0         | EC003015 |

## Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

