

Hoja técnica

Cable de interconexión

Código: 50035865

CB-D9-5000-5GF/GM

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

Datos eléctricos

Datos de potencia

Tensión de trabajo 30 V CA/CC

Conexión

Conexión 1

Tipo de conexión Sub-D
Conector redondo, LED No
Tipo Conector hembra
Número de polos 9 polos
Versión Axial

Conexión 2

Tipo de conexión Sub-D
Tipo Conector macho
Número de polos 9 polos
Versión Axial

Propiedades de cable

Número de conductores 5 Unidad(es)
Apantallado Sí
Versión de cable Cable de interconexión
Longitud de cable 5.000 mm
Aptitud para cadena de arrastre No

Datos mecánicos

Peso neto 194 g

Operación e Indicación

Clasificación

Número de arancel 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855

Conexión eléctrica

Conexión 1

Tipo de conexión Sub-D
Conector redondo, LED No
Tipo Conector hembra
Número de polos 9 polos
Versión Axial

Conexión 2

Tipo de conexión Sub-D
Tipo Conector macho
Número de polos 9 polos
Versión Axial