

## Hoja técnica


### Cable de interconexión

Código: 50104025

KB 031-2000-01

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

Datos eléctricos

Datos de potencia

Tensión de trabajo 30 V CA/CC

Conexión

Conexión 1

Tipo de conexión Sub-D

Conector redondo, LED No

Tipo Conector hembra

Número de polos 15 polos

Versión Axial

Conexión 2

Tipo de conexión Sub-D

Propiedades de cable

Número de conductores 15 Unidad(es)

Apantallado Sí

Versión de cable Cable de conexión (abierto en un extremo)

Diámetro de cable (externo) 8,1 mm

Longitud de cable 2.000 mm

Aptitud para cadena de arrastre No

Datos mecánicos

Peso neto 240 g

Operación e Indicación

Clasificación

Número de arancel 85444290

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279218

ECLASS 9.0 27060311

ECLASS 10.0 27060311

ECLASS 11.0 27060311

ECLASS 12.0 27060311

ECLASS 13.0 27060311

ECLASS 14.0 27060311

ECLASS 15.0 27060311

ECLASS 16.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855

ETIM 9.0 EC001855

ETIM 10.0 EC001855

Conexión eléctrica

Conexión 1

Tipo de conexión Sub-D

Conector redondo, LED No

Tipo Conector hembra

Número de polos 15 polos

Versión Axial

Conexión 2

Tipo de conexión Sub-D

Tipo Conector macho

Número de polos 15 polos

Versión Acodado