

## Hoja técnica

### Set de sensores de muting

Código: 426606

Set-AC-MTX.2-1S-100

#### Contenido

- El set se compone de
- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

## El set se compone de

|                                                                                                                                                                     | Cantidad | Código   | Denominación         | Artículo                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 1        | 50139557 | PRK25C.D/PX-2000-M12 | Fotocélula reflexiva polarizada | Aplicación: Detección de objetos envueltos en película extensible<br>Límite de alcance: 0,05 ... 10 m<br>Fuente de luz: LED, Rojo<br>Tensión de alimentación: CC<br>Salidas digitales: 1 Unidad(es)<br>Salida 1: Transistor, PNP, De conmutación oscuridad<br>Frecuencia de conmutación: 1.500 Hz<br>Conexión: Cable con conector redondo, 2.000 mm, M12, PUR, 4 polos |
|                                                                                                                                                                     | 1        | 50022814 | TKS 50X50            | Reflector                       | Diseño: Rectangular<br>Tamaño del triple: 4 mm<br>Superficie de reflexión: 47 mm x 48 mm<br>Material: Plástico<br>Sustrato: Plástico<br>Denominación química material: PMMA8N<br>Fijación: Fijación pasante, Adhesivo                                                                                                                                                  |

## Datos técnicos

## Datos básicos

|                |                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| Serie          | Set-AC                                              |
| Apropiado para | Dispositivos de seguridad multihaz MLD 500, MLD 300 |

## Datos ópticos

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcance efectivo | 0,05 ... 4 m, Con reflector TKS 50x50<br>0,05 ... 8 m, con reflector TK(S) 100x100 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

## Datos mecánicos

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Peso neto                    | 1.220 g                           |
| Color de carcasa             | Amarillo, RAL 1021                |
| Tipo de fijación             | Soporte incluido en el suministro |
| Tipo de sensores de muting   | Fotocélulas reflexivas PRK 25C    |
| Número de sensores de muting | 1 Unidad(es)                      |
| Número de reflectores        | 1 Unidad(es)                      |

## Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4      | 27279290 |
| ECLASS 8.0        | 27279290 |
| ECLASS 9.0        | 27279090 |
| ECLASS 10.0       | 27272792 |
| ECLASS 11.0       | 27272792 |
| ECLASS 12.0       | 27272792 |
| ECLASS 13.0       | 27272792 |
| ECLASS 14.0       | 27272792 |
| ECLASS 15.0       | 27272792 |
| ECLASS 16.0       | 27272792 |
| ETIM 5.0          | EC002498 |
| ETIM 6.0          | EC003015 |
| ETIM 7.0          | EC003015 |
| ETIM 8.0          | EC003015 |
| ETIM 9.0          | EC003015 |
| ETIM 10.0         | EC003015 |

## Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

