

## Hoja técnica

### Fuente de alimentación

Código: 50114525

NT f. IT 1900+Base-EU

#### Contenido

- Datos técnicos



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

|                |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Tipo           | Fuente de alimentación                               |
| Apropiado para | Lectores de código 2D manuales serie IT 1900g        |
|                | Lectores de código 2D manuales serie IT 1902g        |
|                | Lectores de código 2D manuales serie IT 1910         |
|                | Lectores de códigos de barras manuales serie IT 1300 |

Datos eléctricos

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| Tipo    | Fuente de alimentación enchufable |
| Salida  | 5 V CC, 1 A                       |
| Entrada | 110 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz    |

Datos mecánicos

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Dimensiones (An x Al x L) | 40,5 mm x 69,5 mm x 80 mm |
| Peso neto                 | 99 g                      |

Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4      | 27242611 |
| ECLASS 8.0        | 27242611 |
| ECLASS 9.0        | 27242611 |
| ECLASS 10.0       | 27040701 |
| ECLASS 11.0       | 27040701 |
| ECLASS 12.0       | 27040701 |
| ECLASS 13.0       | 27040701 |
| ECLASS 14.0       | 27040701 |
| ECLASS 15.0       | 27040701 |
| ECLASS 16.0       | 27040701 |
| ETIM 5.0          | EC002540 |
| ETIM 6.0          | EC002540 |
| ETIM 7.0          | EC002540 |
| ETIM 8.0          | EC002540 |
| ETIM 9.0          | EC002540 |
| ETIM 10.0         | EC002540 |