

Hoja técnica

Pieza de fijación

Código: 50115600

BTC 088M-I40

Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

Apropiado para el grupo de productos	Sensores de conmutación, cúbicos
Apropiado para	Sensores de la serie 288

Datos mecánicos

Denominación normalizada pieza de fijación, metal	Fundición a presión de aluminio
Peso neto	9 g
Versión de la pieza de fijación	Soporte presor
Tipo de fijación, del lado del sistema	Montaje en ranura
Tipo de fijación, del lado del equipo	Puede unirse por apriete
Tipo de pieza de fijación	Puede unirse por apriete
Material de la pieza de fijación	Metal
Amortiguación de vibraciones	No

Clasificación

Número de arancel	79070000
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

