

Hoja técnica


Cable de interconexión

Código: 50114519

KB PS2-1 IT190x

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

Apropiado para	Lectores de código 2D manuales serie IT 1900g
	Lectores de código 2D manuales serie IT 1902g
	Lectores de código 2D manuales serie IT 1910
	Lectores de código 2D manuales serie IT 1911i
	Lectores de códigos de barras manuales serie IT 1300
Apropiado para interfaz	PS/2

Conexión

Conexión 1

Tipo de conexión	RJ41
------------------	------

Conexión 2

Tipo de conexión	PS/2
Versión	Axial
Tipo	Conector hembra

Conexión 3

Tipo de conexión	PS/2
Versión	Axial
Tipo	Conector macho

Propiedades de cable

Número de conductores	6 Unidad(es)
Color de cubierta	Negro
Apantallado	Sí
Versión de cable	Cable espiral
Diámetro de cable (externo)	5 mm
Longitud de cable	3.000 mm
Material de cubierta	PVC
Aptitud para cadena de arrastre	No

Datos mecánicos

Peso neto	139 g
-----------	-------

Clasificación

Número de arancel	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855


Conexión eléctrica

Conexión 1

Tipo de conexión	RJ41
------------------	------

Pin Asignación de pines

1	Blindaje
2	n.c.
3	GND
4	PC Data
5	PC Clock
6	KB Clock
7	+5 V CC
8	KB Data
9	n.c.
10	n.c.




Conexión eléctrica

Conexión 2

Tipo de conexión	PS/2
Versión	Axial
Tipo	Conector hembra

Pin	Asignación de pines
1	PC Data
2	n.c.
3	GND
4	+5 V CC
5	PC Clock
6	n.c.



Conexión 3

Tipo de conexión	PS/2
Versión	Axial
Tipo	Conector macho

Pin	Asignación de pines
1	KB Data
2	n.c.
3	GND
4	+5 V CC
5	KB Clock
6	n.c.

