

Hoja técnica

Pieza de fijación

Código: 50121434

BT 300 - 1

Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

Incluye	2 tornillos M6 x 10
	4 tornillos M3 x 8
	4 tornillos M4 x 10
Apropiado para el grupo de productos	Lectores de código de barras fijos
Apropiado para	IVS 1000i & DCR 1000i
	LCAM 308
	Lectores de código de barras serie BCL 2xxi, espejo deflector
	Lectores de código de barras serie BCL 3xxi
	Lectores de código de barras serie BCL 3xxi, espejo deflector

Datos mecánicos

Denominación normalizada pieza de fijación, metal	Acero, galvanizado
	Fundición a presión de aluminio
Peso neto	387 g
Versión de la pieza de fijación	Sistema de montaje
Tipo de fijación, del lado del sistema	Para varillas 10 - 16 mm
Tipo de fijación, del lado del equipo	Enroscable
Tipo de pieza de fijación	Ajustable
	Giratorio en 360°
Material de la pieza de fijación	Metal

Clasificación

Número de arancel	83024900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

