

## Hoja técnica

### Fijación con varilla

Código: 50132567

BTU D12M-VKT-90

#### Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados
- Accesorios



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Apropiado para el grupo de productos | Barras cuadradas       |
|                                      | Fijaciones con varilla |
| Apropiado para                       | Barra cuadrada 10 mm   |
|                                      | Varilla 12 mm          |

Datos mecánicos



|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Denominación normalizada pieza de fijación, metal | Fundición a presión de aluminio |
| Peso neto                                         | 30 g                            |
| Versión de la pieza de fijación                   | Sistema de montaje              |
| Tipo de fijación, del lado del sistema            | Fijación pasante                |
|                                                   | Orificios 2 x Ø 5,5 mm          |
| Tipo de fijación, del lado del equipo             | Barra cuadrada 10 mm            |
|                                                   | Para varilla 12 mm              |
| Tipo de pieza de fijación                         | Giratorio en 360°               |
|                                                   | Puede unirse por apriete        |
|                                                   | Rígido                          |
| Material de la pieza de fijación                  | Metal                           |

Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 76090000 |
| ECLASS 5.1.4      | 27279202 |
| ECLASS 8.0        | 27279202 |
| ECLASS 9.0        | 27273701 |
| ECLASS 10.0       | 27273701 |
| ECLASS 11.0       | 27273701 |
| ECLASS 12.0       | 27273701 |
| ECLASS 13.0       | 27273701 |
| ECLASS 14.0       | 27273701 |
| ECLASS 15.0       | 27273701 |
| ECLASS 16.0       | 27273701 |
| ETIM 5.0          | EC002498 |
| ETIM 6.0          | EC003015 |
| ETIM 7.0          | EC003015 |
| ETIM 8.0          | EC003015 |
| ETIM 9.0          | EC003015 |
| ETIM 10.0         | EC003015 |

## Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros



## Accesorios

### Sistema de fijación - Fijaciones con varilla

|                                                                                     | Código   | Denominación   | Artículo           | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 50060503 | BT 20-D12      | Pieza de fijación  | Incluye: 2 tornillos M3 x 6, 2 arandelas, 2 tornillos M3 x 16, 2 tuercas de montaje M3<br>Versión de la pieza de fijación: Sistema de montaje<br>Fijación, lado de la instalación: Para varilla 12 mm, Sujeción de apriete en chapa<br>Fijación, del lado del equipo: Enroscable<br>Material: Metal                                                                                                                              |
|    | 50104897 | BT 450.3-96    | Pieza de fijación  | Versión de la pieza de fijación: Sistema de montaje<br>Fijación, lado de la instalación: Para varilla 12 mm<br>Fijación, del lado del equipo: Enroscable<br>Tipo de pieza de fijación: Giratorio en 360°, Ajustable<br>Material: Metal                                                                                                                                                                                           |
|     | 50121435 | BT 56 - 1      | Pieza de fijación  | Funciones: Aplicaciones estáticas<br>Versión de la pieza de fijación: Sistema de montaje<br>Fijación, lado de la instalación: Para varilla 12 mm, Para varilla 14 mm, Para varilla 16 mm<br>Fijación, del lado del equipo: Puede unirse por apriete<br>Material: Metal<br>Par de apriete de las mordazas: 8 N·m                                                                                                                  |
|   | 50117829 | BTP 200M-D12   | Sistema de montaje | Versión de la pieza de fijación: Cubierta protectora<br>Fijación, lado de la instalación: Para varilla 12 mm<br>Fijación, del lado del equipo: Enroscable<br>Tipo de pieza de fijación: Puede unirse por apriete, Ajustable, Giratorio en 360°<br>Material: Metal                                                                                                                                                                |
|  | 50117826 | BTP 300M-D12   | Sistema de montaje | Versión de la pieza de fijación: Cubierta protectora<br>Fijación, lado de la instalación: Para varilla 12 mm<br>Fijación, del lado del equipo: Enroscable<br>Tipo de pieza de fijación: Puede unirse por apriete, Ajustable, Giratorio en 360°<br>Material: Metal                                                                                                                                                                |
|  | 50117255 | BTU 200M-D12   | Sistema de montaje | Incluye: 2 tornillos M3 x 16, 2 arandelas, 2 tornillos M3 x 20<br>Versión de la pieza de fijación: Sistema de montaje<br>Fijación, lado de la instalación: Para varilla 12 mm, Sujeción de apriete en chapa<br>Fijación, del lado del equipo: Enroscable, Adecuado para tornillos M3<br>Tipo de pieza de fijación: Puede unirse por apriete, Ajustable, Giratorio en 360°<br>Material: Metal                                     |
|  | 50120426 | BTU 200M.5-D12 | Sistema de montaje | Incluye: 2 tornillos M3 x 18, 2 arandelas, 2 tuercas de montaje M3<br>Versión de la pieza de fijación: Sistema de montaje<br>Fijación, lado de la instalación: Para varilla 12 mm<br>Fijación, del lado del equipo: Enroscable, Adecuado para tornillos M3<br>Tipo de pieza de fijación: Giratorio en 360°, Ajustable, Puede unirse por apriete<br>Material: Acero inoxidable                                                    |
|   | 50120425 | BTU 300M.5-D12 | Sistema de montaje | Incluye: 2 tornillos M4 x 25, 2 arandelas, 2 tornillos M4 x 20, 2 tuercas de montaje M4<br>Versión de la pieza de fijación: Sistema de montaje<br>Fijación, lado de la instalación: Para varilla 12 mm, Sujeción de apriete en chapa<br>Fijación, del lado del equipo: Enroscable, Adecuado para tornillos M4<br>Tipo de pieza de fijación: Puede unirse por apriete, Ajustable, Giratorio en 360°<br>Material: Acero inoxidable |

## Accesorios

|                                                                                     | Código   | Denominación      | Artículo           | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 50132150 | BTU 320M-D12      | Sistema de montaje | Incluye: 4 tornillos M4 x 6<br>Versión de la pieza de fijación: Sistema de montaje<br>Fijación, lado de la instalación: Para varilla 12 mm<br>Fijación, del lado del equipo: Enroscable<br>Tipo de pieza de fijación: Puede unirse por apriete, Ajustable, Giratorio en 360°<br>Material: Metal                                                                                        |
|     | 50132453 | BTU 320M-D12-RL70 | Sistema de montaje | Incluye: 4 tornillos M4 x 6<br>Versión de la pieza de fijación: Sistema de montaje<br>Fijación, lado de la instalación: Para varilla 12 mm<br>Fijación, del lado del equipo: Enroscable<br>Tipo de pieza de fijación: Giratorio en 360°, Ajustable, Puede unirse por apriete<br>Material: Metal                                                                                        |
|    | 50122797 | BTU 346M-D12      | Sistema de montaje | Incluye: 2 tornillos M4 x 25, 2 arandelas<br>Versión de la pieza de fijación: Sistema de montaje<br>Fijación, lado de la instalación: Para varilla 12 mm, Sujeción de apriete en chapa<br>Fijación, del lado del equipo: Enroscable<br>Tipo de pieza de fijación: Giratorio en 360°, Ajustable, Puede unirse por apriete<br>Material: Metal                                            |
|   | 50122798 | BTU 346M.5-D12    | Sistema de montaje | Versión de la pieza de fijación: Sistema de montaje<br>Fijación, lado de la instalación: Para varilla 12 mm, Sujeción de apriete en chapa<br>Fijación, del lado del equipo: Enroscable<br>Tipo de pieza de fijación: Giratorio en 360°, Ajustable, Puede unirse por apriete<br>Material: Acero inoxidable                                                                              |
|  | 50129149 | BTU 346M.6-D12    | Sistema de montaje | Versión de la pieza de fijación: Sistema de montaje<br>Fijación, lado de la instalación: Para varilla 12 mm, Sujeción de apriete en chapa<br>Fijación, del lado del equipo: Enroscable<br>Tipo de pieza de fijación: Giratorio en 360°, Ajustable, Puede unirse por apriete<br>Material: Metal, Acero inoxidable                                                                       |
|  | 50128380 | BTU 460M-D12      | Sistema de montaje | Versión de la pieza de fijación: Sistema de montaje<br>Fijación, lado de la instalación: Para varilla 12 mm<br>Fijación, del lado del equipo: Enroscable<br>Tipo de pieza de fijación: Ajustable, Giratorio en 360°<br>Material: Metal                                                                                                                                                 |
|  | 50119331 | BTU 900M-D12      | Sistema de montaje | Incluye: 2 tornillos M4 x 20, 2 arandelas de Ø 4,3 mm cada una, 2 tornillos M4 x 25<br>Versión de la pieza de fijación: Sistema de montaje<br>Fijación, lado de la instalación: Para varilla 12 mm, Sujeción de apriete en chapa<br>Fijación, del lado del equipo: Enroscable<br>Tipo de pieza de fijación: Puede unirse por apriete, Giratorio en 360°, Orientable<br>Material: Metal |
|   | 50120019 | BTU 934M-D12-90   | Reflector          | Premontado con: Reflector TKA 30x46<br>Versión de la pieza de fijación: Sistema de montaje<br>Fijación, lado de la instalación: Para varilla 12 mm, Sujeción de apriete en chapa<br>Fijación, del lado del equipo: Reflector premontado<br>Tipo de pieza de fijación: Giratorio en 360°, Orientable, Puede unirse por apriete<br>Material: Metal                                       |
|   | 50119334 | BTU D12M-D12-A090 | Sistema de montaje | Versión de la pieza de fijación: Sistema de montaje<br>Fijación, lado de la instalación: Fijación pasante, Barra cuadrada 10 mm, Para varilla 12 mm<br>Fijación, del lado del equipo: Para varilla 12 mm, Barra cuadrada 10 mm, Fijación pasante<br>Tipo de pieza de fijación: Rígido<br>Material: Metal                                                                               |

## Accesorios

|                                                                                    | Código   | Denominación      | Artículo           | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 50119333 | BTU D12M-D12-B090 | Sistema de montaje | Versión de la pieza de fijación: Sistema de montaje<br>Fijación, lado de la instalación: Para varilla 12 mm, Fijación pasante<br>Fijación, del lado del equipo: Puede unirse por apriete<br>Tipo de pieza de fijación: Rígido, Giratorio en 360°, Puede unirse por apriete<br>Material: Metal                    |
|    | 50117490 | BTU D18M-D12      | Sistema de montaje | Versión de la pieza de fijación: Sistema de montaje<br>Fijación, lado de la instalación: Fijación pasante<br>Fijación, del lado del equipo: Enroscable<br>Tipo de pieza de fijación: Puede unirse por apriete, Ajustable, Giratorio en 360°<br>Material: Metal                                                   |
|    | 50026204 | UMS 96            | Sistema de montaje | Versión de la pieza de fijación: Sistema de montaje<br>Fijación, lado de la instalación: Para varilla 10 mm, Para varilla 12 mm, Para varilla 14 mm, Para varilla 16 mm<br>Fijación, del lado del equipo: Puede unirse por apriete<br>Tipo de pieza de fijación: Giratorio en 360°, Ajustable<br>Material: Metal |
|    | 50027191 | UMS 96-82         | Sistema de montaje | Versión de la pieza de fijación: Sistema de montaje<br>Fijación, lado de la instalación: Para varilla 10 mm, Para varilla 12 mm, Para varilla 14 mm, Para varilla 16 mm<br>Fijación, del lado del equipo: Puede unirse por apriete<br>Tipo de pieza de fijación: Giratorio en 360°, Ajustable<br>Material: Metal |
|  | 50080334 | UMS 96-95         | Sistema de montaje | Versión de la pieza de fijación: Sistema de montaje<br>Fijación, lado de la instalación: Para varilla 10 mm, Para varilla 12 mm, Para varilla 14 mm, Para varilla 16 mm<br>Fijación, del lado del equipo: Puede unirse por apriete<br>Tipo de pieza de fijación: Giratorio en 360°, Ajustable<br>Material: Metal |

### Nota



Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo.