

Hoja técnica

Cubierta

Código: 50149116

AC IVS 1048-DIFFUS

Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

Tipo	Disco difusor
Apropiado para	IVS 1000i & DCR 1000i

Datos ópticos

Longitud de onda	635 nm
Transmisión	90 %
Ángulo de incidencia (AOI)	0 ... 15 °
Nota	La cubierta de protección no se puede utilizar con los objetivos Lens-S-M12-4F4 y Lens-S-M12-4F8. El índice de protección del sensor sin cubierta de protección es IP40.

Datos mecánicos

Diseño	Anillo
Espesor	1 mm
Diámetro externo	17 mm
Peso neto	10 g
Color de carcasa	Rojo
Material	PC (lámina óptica) PMMA (cubierta del objetivo)

Clasificación

Número de arancel	90022000
ECLASS 5.1.4	27310203
ECLASS 8.0	27310203
ECLASS 9.0	27310203
ECLASS 10.0	27273603
ECLASS 11.0	27273603
ECLASS 12.0	27273603
ECLASS 13.0	27273603
ECLASS 14.0	27273603
ECLASS 15.0	27273603
ECLASS 16.0	27273603
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

