

## Hoja técnica

### Actuador

Código: 63000743

AC-AHL-F4J2-TK

#### Contenido

- Datos técnicos



La figura puede variar

## Datos técnicos

### Funciones

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Funciones | Ajustable, 4 direcciones |
|           | Cabezal giratorio        |
|           | Flexible, 4 direcciones  |
|           | Llave                    |

### Datos mecánicos

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Dimensiones (An x Al x L)    | 39 mm x 20 mm x 52,2 mm         |
| Peso neto                    | 62 g                            |
| Tipo de fijación             | Fijación pasante                |
| Diseño actuador              | Par                             |
| Campo de aplicación actuador | Muy robusto (Ultra Heavy Duty)  |
| Orificios para el montaje    | 90° en la dirección de la llave |
| Material                     | Acero inoxidable                |

### Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4      | 27279216 |
| ECLASS 8.0        | 27279216 |
| ECLASS 9.0        | 27272606 |
| ECLASS 10.0       | 27272606 |
| ECLASS 11.0       | 27272606 |
| ECLASS 12.0       | 27272606 |
| ECLASS 13.0       | 27272606 |
| ECLASS 14.0       | 27272606 |
| ECLASS 15.0       | 27272606 |
| ECLASS 16.0       | 27272606 |
| ETIM 5.0          | EC001487 |
| ETIM 6.0          | EC001487 |
| ETIM 7.0          | EC001487 |
| ETIM 8.0          | EC001487 |
| ETIM 9.0          | EC001487 |
| ETIM 10.0         | EC001487 |
| UNSPSC 26.08      | 39122221 |