

技术数据表

反射器

配件编号: 50023525

TKS 30X50

内容

- 技术参数



图片可能不同

技术参数

机械参数

| | |
|-------------|-------------|
| 结构 | 矩形 |
| 取决于方向 | 否 |
| 三倍尺寸 | 3 mm |
| 安装尺寸, 宽 | 34.4 mm |
| 安装尺寸, 高 | 75 mm |
| 安装尺寸, 厚 | 7 mm |
| 反射面高度 | 44 mm |
| 反射面宽度 | 27 mm |
| 反射板材料 | 塑料 |
| 基材的材料 | 塑料 |
| 极化变化 | 是 |
| 化学名称, 反射板材料 | PMMA8N |
| 结构, 有效表面 | 三角 |
| 净重 | 12 g |
| 紧固类型 | 粘合剂 通孔安装 |

环境数据

| | |
|----------|---------------|
| 环境温度, 工作 | -40 ... 65 °C |
|----------|---------------|

认证

| | |
|------|-------|
| 防护等级 | IP 67 |
|------|-------|

分类

| | |
|--------------|----------|
| 税率编号 | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |