

기술 데이터 시트

액추에이터

품목 번호: 63001155

MC388-S2-A

내용

- 기술 데이터
- 치수 도면



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기술 데이터

디자인	큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이)	25 mm x 13 mm x 88 mm
하우징 재료	플라스틱
플라스틱 하우징	유리 화이버 강화(PPS), 자소성
순중량	47 g
하우징 색상	적색
고정 방식	통로 마운팅으로
다른 슬레노이드 센서와의 간격, 최소	50 mm

환경 데이터

작동 시 주변 온도	-20 ... 70 °C
------------	---------------

분류

HS 번호	85051990
ECLASS 5.1.4	27279217
ECLASS 8.0	27279217
ECLASS 9.0	27272404
ECLASS 10.0	27272404
ECLASS 11.0	27272404
ECLASS 12.0	27274002
ECLASS 13.0	27274002
ECLASS 14.0	27274002
ECLASS 15.0	27274002
ECLASS 16.0	27274002
ETIM 5.0	EC001487
ETIM 6.0	EC001487
ETIM 7.0	EC001487
ETIM 8.0	EC001487
ETIM 9.0	EC001487
ETIM 10.0	EC001487
UNSPSC 26.08	39122221

치수 도면

전체 치수 정보(mm)

